



Scies circulaires électroportatives sans fil, Type: GKM18V50



Données de commande

N° commande	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Scie circulaire à métaux sans fil pour des coupes rapides et précises, pratiquement aucune projection d'étincelles.

- **Collecteur de copeaux intégré robuste pour une grande sécurité d'utilisation et des surfaces propres.**
- **Coupes précises grâce à l'indicateur de ligne de coupe, au regard et à l'éclairage LED intégré.**
- **Butée parallèle montable pour des coupes longitudinales parfaitement guidées.**

Livraison:

Avec 2 x batteries 18 V 5 Ah , chargeur, butée parallèle et L-BOXX.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	2,2 kg
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø lame de scie	136 mm
Profondeur de coupe max. 90°	50 mm

Ø alésage lame de scie	20 mm
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	GKM 18V-50
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max.	4250 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Exécution	Scie circulaire à métaux
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Scies