

**metabo****Ponceuse excentrique, Type: SXE3125****Données de commande**

N° commande	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:**

Meuleuse légère et maniable offrant une ergonomie parfaite pour des travaux générant peu de vibrations.

- **Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.**
- **Plateau-support à perforations multiples pour une aspiration efficace.**
- **Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Carter de roulements robuste en aluminium moulé sous pression.**
- **Travail quasi sans vibrations grâce au fonctionnement très silencieux.**
- **Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.**
- **Possibilité de brancher un aspirateur universel.**

**Livraison:**

Plateau-support "multi hole" à fermeture auto-agrippante, clé à six pans, sac à poussières en tissu.

**Remarque(s):**

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art. 567558 et ABRANET code art. 567800.

**Description technique**

Puissance absorbée	310 W
Référence fabricant	SXE 3125
Mouvement oscillant	3,0 mm

Nombre d'oscillations	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Poids	1,5 kg
Ø plateau-support	125 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vibrations maximales suivant EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Type de produit	Ponceuse excentrique