

metabo**Ponceuse vibrante, Type: SR2185****Données de commande**

N° commande	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Ponceuse vibrante 210 W légère et maniable, avec une ergonomie parfaite:**

- **Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Excellente finition sans traces de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement de surface professionnel.**
- **Possibilité de brancher un aspirateur universel.**

Livraison:

Avec sac à poussières, valise de transport.

Remarque(s):

Papier abrasif auto-agrippant adapté, voir 557576.

Emballage: Mallette de transport

Référence fabricant: SR 2185

Puissance absorbée: 210 W

Longueur papier abrasif (adhésif): 184 mm

Largeur papier abrasif (adhésif): 92 mm

Longueur papier abrasif (pince): 230 mm

Largeur papier abrasif (pince): 92 mm

Description technique

Perforations	8x
Poids	1,5 kg

Longueur papier abrasif (adhésif)	184 mm
Mouvement oscillant	2 mm
Référence fabricant	SR 2185
Vibrations maximales suivant EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Longueur papier abrasif (pince)	230 mm
Nombre d'oscillations	22300 min^{-1}
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur papier abrasif (adhésif)	92 mm
Largeur papier abrasif (pince)	92 mm
Puissance absorbée	210 W
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ponceuse vibrante