

metabo**Meuleuses droites, Type: GE950GP****Données de commande**

N° commande	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Les meuleuses droites de Metabo® font partie des machines les plus fines et les plus compactes du marché. Les moteurs puissants des meuleuses droites sur secteur et sans fil offrent une productivité maximale et une grande précision dans toutes les applications.

- **Collet précis pour une utilisation fixe.**
- **Niveaux de vitesse de rotation présélectionnables.**
- **Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour un travail en toute sécurité.**

Les meuleuses droites avec une **longue broche** sont **idéales pour l'ébavurage** ou le meulage des cordons de soudure dans les endroits difficiles d'accès.

Avec **plage de vitesses de rotation réduite** pour un meulage puissant avec des roues à lamelles.

Livraison:

Pince de serrage 6 mm, cache de protection en caoutchouc, poignée supplémentaire, 1 clé à fourche.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Poids	1,7 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui

Référence fabricant	GE 950 G
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Puissance absorbée	950 W
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de vitesses de rotation	2500 - 8700 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses droites