

metabo**Meuleuses droites, Type: GE710P****Données de commande**

N° commande	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Les meuleuses droites de Metabo® font partie des machines les plus fines et les plus compactes du marché. Les moteurs puissants des meuleuses droites sur secteur et sans fil offrent une productivité maximale et une grande précision dans toutes les applications.

- **Collet précis pour une utilisation fixe.**
- **Niveaux de vitesse de rotation présélectionnables.**
- **Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour un travail en toute sécurité.**

Les meuleuses droites avec une **longue broche** sont **idéales pour l'ébavurage** ou le meulage des cordons de soudure dans les endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Pince de serrage 6 mm, cache de protection en caoutchouc, 1 clé à fourche.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vibrations maximales suivant EN	5,6 m/s ²
Plage de vitesses de rotation	10000 - 30500 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	GE 710 Plus

Poids	1,6 kg
Puissance absorbée	710 W
Type de produit	Meuleuses droites