



Meuleuse droite coudée Batterie, Type: GWG12V-50



Données de commande

N° commande	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Meuleuse compacte sans fil pour disques de 50 mm. L'interrupteur à gâchette à vitesse variable et les cinq modes de vitesse différents permettent une régulation optimale de la vitesse. Compacte, sans fil et puissante – La meuleuse 12 V pour de nombreuses applications.

- **Haute puissance pour des résultats de travail rapides: puissant moteur sans charbons hautes performances et couple élevé constant pour une productivité élevée.**
- **Travail sans fatigue même dans les espaces restreints: conception extrêmement légère et compacte avec une petite poignée pour un ponçage aisé.**
- **Régulation parfait de la vitesse de rotation pour différentes applications et résultats optimaux: un interrupteur à gâchette à vitesse variable et cinq modes de vitesse différents permettent une régulation optimale de la vitesse.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, 1× pince de serrage 6 mm.

Remarque(s):

Disques abrasifs (CER) adaptés, voir à partir des codes art. 554012, disques de nettoyage et de nettoyage grossier, voir 554050; 554051; 554054 et 554055.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Poids	0,53 kg
Référence fabricant	GWG 12V-50 S
Dispositif homme-mort	non
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Ø disque max.	50 mm
Plage de vitesses de rotation	5000 - 15000 min ⁻¹
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Type de produit	Meuleuses d'angle