



Perceuse-visseuse sans fil sans batterie Système FlexiClick, Type: GSR1890FCS



Données de commande

| | |
|------------------|-------------------|
| N° commande | 070107 GSR1890FCS |
| GTIN | 4059952617428 |
| Classe d'article | 03B |

Description

Exécution:

- Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
- Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
- Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
- Poignée Softgrip.

Post-équipement avec module **Connectivity** possible. Flexibilité totale: avec de nombreux accessoires réglables, le système **FlexiClick** est la solution idéale pour toutes les situations de travail.

- Convient pour le perçage à percussion sans effort dans le béton jusqu'à 10 mm Ø.
- Conception compacte et puissante avec une longueur de tête de seulement 136 mm et un couple dur maximum de 64 Nm.

Livraison:

Avec L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 - 630 min ⁻¹ |
| Référence fabricant | GSR 18V 19 FC |
| Type de moteur | Moteur sans charbons |
| Utilisation type | Strong |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Emballage | Valise (L-Boxx) |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Couple max. dur | 64 Nm |
| Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min ⁻¹ |
| Interface | Interface Bluetooth |
| Couple max. doux | 36 Nm |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 68 mm |
| Nombre de batteries incluses | 0 |
| Poids | 1,1 kg |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s ² |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Type de produit | Perceuses-visseuses |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V | 073854 B18 |
|--|------------|