



## Meuleuse droite Batterie, Type: GGS18V-20



### Données de commande

N° commande	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Classe d'article	03B

### Description

**Exécution:**

**Meuleuse droite sans fil** compacte avec moteur sans charbons, protection contre la surcharge et protection anti-redémarrage.

**Livraison:**

**Sans batterie ni chargeur.** Avec 2 clés à fourche de 19.

### Description technique

Poids	1,2 kg
Référence fabricant	GGG 18V20
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Présélection électronique de la vitesse de rotation	non
Nombre de batteries incluses	0
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Plage de vitesses de rotation	24000 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V

Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses droites

---

## Accessoires

Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18