

bimos

Chaise pivotante de travail, mousse intégrale, avec roulettes, basse, Type: BLACK**Données de commande**

N° commande	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Classe d'article	96B

Description**Exécution:**

Siège et dossier en mousse intégrale douce. Très robuste, facile d'entretien, lavable et résistante aux produits légèrement acides et alcalins ainsi qu'aux influences mécaniques. Résistante à la projection d'étincelles.

Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.

Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.

Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Description technique

Hauteur du dossier	580 mm
Exécution	avec roulettes
Profondeur d'assise	470 mm
Série	Work-Tec Ergo

Largeur d'assise	460 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 - 630 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Roulettes(1 jeu = 5 pièces)	963187
-----------------------------	--------