

metabo**Scie oscillante et à onglet, Ø 315 mm, Type: KGS315P**

Données de commande

N° commande	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet avec **fonction de traction** et **régulation de la vitesse de rotation**.

- **Grande capacité de coupe jusqu'à 320×120 mm à 90°.**
- **Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau pivotant dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens.**
- **Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par ex. sciage de profilés en aluminium et des matières plastiques.**
- **Metabo Quick pour un changement de lame de scie sans outil.**
- **Démarrage progressif pour un travail en toute sécurité et une longue durée de vie du moteur et du réducteur.**
- **Enorme puissance de coupe grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie.**
- **Grande capacité de coupe grâce à la fonction de traction pour les pièces larges.**
- **Transport aisé grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie.**
- **Aspiration optimale des copeaux grâce au deuxième point d'aspiration directement sur la zone de coupe.**
- **Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.**
- **Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage en toute sécurité.**

- **Pince de serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant.**
- **Rallonges de table extensibles intégrées en aluminium moulé sous pression.**
- **Butée de profondeur pour la réalisation aisée de rainures.**
- **Toutes les échelles et les éléments de commande sont visibles depuis la position de travail et s'utilisent de manière intuitive.**

Livraison:

Lame de scie en carbure (84 dents), 2 rallonges de table intégrées, pince à matériaux, réducteur/augmentateur 35/58 mm.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire adaptées, voir 584004 – 593930.

Description technique

Ø alésage lame de scie	30 mm
Poids	27,2 kg
Hauteur	365 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	2,1 m
Profondeur de coupe max. 90°	120 mm
Vitesse de rotation max.	4100 min ⁻¹
Ø lame de scie	315 mm
Angle d'inclinaison max. gauche	46 degré
Puissance absorbée	1600 W
Largeur	765 mm
Angle d'onglet max. gauche	47 degré
Angle d'onglet max. droite	60 degré
Angle d'inclinaison max. droite	46 degré
Référence fabricant	KGS 315 Plus
Longueur	950 mm
Profondeur de coupe max. 45°	76 mm
Largeur de coupe	320 / 223 mm
Attribut des noms de produit	Ø 315 mm
Type de produit	Scies

