

Garant
SOMT 120508 PDER, HB7730, Type: GGG

Données de commande

N° commande	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,2 mm
Type	GGG
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	SOMT 120508 PDER
Nuance	HB7730
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		