

**melabo****Scie sauteuse sans fil, sans batterie, Type: 18LTX100**

## Données de commande

N° commande	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Classe d'article	03D

## Description

### Exécution:

Scie sauteuse sans fil robuste et extrêmement maniable pour des **coupes précises**.

- **Cadence variable, mouvement pendulaire et guidage profond de la lame monté sur ressorts.**
- **La fonction commutable de soufflage des copeaux assure une vue dégagée sur la zone de coupe.**
- **Petite poignée et surface Softgrip.**

### Avantage(s):

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux.

CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

### Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec raccord d'aspiration, verre de protection et clés à six pans.

Avec pare-éclats.

### Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Référence fabricant	STA 18 LTX 100
Changement d'outil sans outil	Oui, Metabo Quick
Forme	Forme droite
Particularité	Petite poignée
Mouvement pendulaire	4x
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Puissance de sciage max. acier	10 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Poids	1,9 kg
Tension de la batterie	18 V
Réglage pour coupes biaisées	oui
Puissance de sciage max. bois	100 mm
Vibrations maximales suivant EN	11,8 m/s <sup>2</sup>
Nombre de batteries incluses	0
Cadence	550 - 2800 min <sup>-1</sup>
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Scies