

metabo**Säbelsäge, Type: SSEP1400**

Données de commande

N° commande	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Puissante scie-sabre de 1400 W avec maintien constant de la cadence pour les applications les plus difficiles.

- **Mouvement pendulaire réglable sur 3 niveaux pour des performances de sciage optimales quel que soit le matériau.**
- **Lame de scie pivotante sur 180° pour un travail en hauteur confortable.**
- **Metabo VibraTech (MVT): équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations.**

Livraison:

Avec valise de transport, lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	12,9 m/s ²
Longueur course	32 mm
Référence fabricant	SSEP 1400 MVT
Tension	230 V
Puissance absorbée	1400 W
Fréquence secteur	50 Hz
Cadence	0 - 2800 min ⁻¹

Particularité	Metabo Quick
Emballage	Mallette de transport
Système anti-vibration	oui
Poids	4,6 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies