

**CNMG 120404, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Type d'outils	Cermet
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	PP

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CCX
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage