


CNMG 120408, Nuance: CCX

Données de commande

N° commande	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	PP
Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Cermet
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Application principale	P
Nuance	CCX
Revêtement	revêtu
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage