

**DNMG 150604, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PP
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Cermet
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Nuance	CCX
Type de produit	Plaquette pour tournage