

**VNMG 160408, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Classe d'article	25E

Description

VNMG 160408 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PP
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CCX
Type d'outils	Cermet
Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Type de produit	Plaquette pour tournage