

**CC. T 09T304, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Classe d'article	25E

**Description**

CC. T 09T304 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 310 m/min

**Description technique**

Nuance	CCX
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 310 m/min
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PP
Application principale	P

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Type d'outils	Cermet
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage