



DC. T 070204, Nuance: CCX



Données de commande

N° commande	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Classe d'article	25E

Description

Description technique

Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Brise-copeaux	PP
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Type d'outils	Cermet
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr

Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nuance	CCX
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 370 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage