

HOLEX

Armoire vestiaire pour séparation propre/sale, avec module de toit incliné et pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande	949734 4
GTIN	4067263828839
Classe d'article	92S

Description

Exécution:

Armoire vestiaire ultra large, avec compartiment en deux parties pour séparation propre/sale. La paroi intermédiaire du compartiment permet une séparation hygiénique entre vêtements de travail et vêtements personnels. Avec deux portes battantes convergentes à verrouillage central par serrure. Portes avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets.

Avec pieds en plastique.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur arrière	2180 mm
Hauteur avant	1950 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	328 - 530 mm
Largeur	1200 mm
Poids	75 kg
Largeur tablette	298 mm
Profondeur	500 mm
Larg. utile par compart.	2 × 240 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Profondeur tablette	477 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires