

**DNMG 150604, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA315
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	KG
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Avance f	0,17 - 0,5 mm/tr

Prof. coupe a_p

0,5 - 3,6 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage