


**CNMG 120408, Nuance: CA315**

**Données de commande**

N° commande	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Classe d'article	25E

**Description technique**

Brise-copeaux	KG
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Application principale	K
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Nuance	CA315
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 350 m/min

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage