


**WN.G 080408, Nuance: CA315**


## Données de commande

N° commande	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Classe d'article	25E

## Description technique

Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nuance	CA315
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Revêtement	revêtu
Application principale	K
Brise-copeaux	KG
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 350 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage