

**CCMT 120408, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Application principale	K
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA315
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Revêtement	revêtu

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK
Type de produit	Plaquette pour tournage