


CCMT 120404, Nuance: CA315

Données de commande

N° commande	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Classe d'article	25E

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Brise-copeaux	GK
Application principale	K
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA315
Type de produit	Plaquette pour tournage