


CC. T 09T304, Nuance: CA315


Données de commande

N° commande	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	GK
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	CA315
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage