


WNMG 080412, Nuance: CA315

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 252116 CA315 |
| GTIN | 4960664800193 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 150 - 350 m/min |
| Brise-copeaux | KG |
| Tolérance | M |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Code ISO plaquette | WNMG 080412 |
| Type d'outils | Carbure |
| Avance f | 0,15 - 0,5 mm/tr |
| Application principale | K |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Nuance | CA315 |
| Revêtement | revêtu |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |