



DCMX 070204 Wiper, Nuance: PR1725



Données de commande

N° commande	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Classe d'article	25E

Description

DCMX 070204 Wiper PR1725 Nuance: PR1725

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	50 - 150 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,03 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Tolérance	M

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	WP
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	M
Application secondaire	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	PR1725
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Type de produit	Plaquette pour tournage