



## CCMT 09T304 Wiper, Nuance: CA025P



### Données de commande

N° commande	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Classe d'article	25E

### Description

CCMT 09T304 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	WP
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA025P
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage