


**CCMT 060202 Wiper, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260093 CA025P |
| GTIN             | 4960664877997 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

CCMT 060202 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition                 |
| Brise-copeaux               | WP                       |
| Avance f                    | 0,05 - 0,25 mm/tr        |
| Type d'outils               | Carbure                  |
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe $a_p$           | 0,5 - 2,5 mm             |
| Rayon d'angle               | 0,2 mm                   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Revêtement                                    | revêtu                  |
| Nombre de changements/dents                   | 2                       |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 330 m/min          |
| Code ISO plaquette                            | CCMT 060202             |
| Nuance  | CA025P                  |
| Application principale                        | P                       |
| Tolérance                                     | M                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage |