


**CC. T 09T304, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Classe d'article	25E

**Description**

CC. T 09T304 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	HQ

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage