

**CCMT 09T308, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 09T308 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA025P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	HQ
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Tolérance	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage