

**CC. T 09T304, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Classe d'article	25E

Description

CC. T 09T304 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Nuance	CA025P
Tolérance	M
Revêtement	revêtu

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Brise-copeaux	GK
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage