



## DCMX 070204 Wiper, Nuance: CA025P



### Données de commande

N° commande	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Classe d'article	25E

### Description

DCMX 070204 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	DCMT 070204

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	WP
Nuance	CA025P
Revêtement	revêtu
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage