


DCMT 070208, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Classe d'article	25E

Description

DCMT 070208 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Code ISO plaquette	DCMT070208
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,8 mm

Brise-copeaux	GK
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage