


DC. T 11T304, Nuance: CA025P

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260490 CA025P |
| GTIN | 4960664878635 |
| Classe d'article | 25E |

Description

DC. T 11T304 CA025P Nuance: CA025P
 Brise-copeaux: GK
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

| Classement finition/ébauche | Finition |
|-----------------------------|-----------------|
| Code ISO plaquette | DCMT11T304 |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Nuance | CA025P |
| Brise-copeaux | GK |
| Application principale | P |
| Nombre de changements/dents | 2 |

| | |
|---|--------------------------|
| Type d'outils | HM |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 330 m/min |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Revêtement | revêtu |
| Tolérance | M |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |