



DC. T 070202, Nuance: PDL010

Données de commande

N° commande	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Classe d'article	25E

Description

DC. T 070202 PDL010 Nuance: PDL010

Brise-copeaux: AP

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 400 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	DCGT070202
Brise-copeaux	AP
Classement finition/ébauche	Finition

Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	G
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 400 m/min
Application principale	N
Type d'outils	Carbure
Nuance	PDL010
Type de produit	Plaquette pour tournage