


**TNMG 160408, Nuance: PDL010**

**Données de commande**

N° commande	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Classe d'article	25E

**Description**

TNMG 160408 PDL010 Nuance: PDL010

Brise-copeaux: AH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 200 - 600 m/min

**Description technique**

Nuance	PDL010
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,5 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	200 - 600 m/min
Brise-copeaux	AH
Rayon d'angle	0,8 mm

Application principale	N
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage