



CNMG 120408, Nuance: PDL010

Données de commande

N° commande	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 PDL010 Nuance: PDL010

Brise-copeaux: AH

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 - 600 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm

Application principale	N
Nuance	PDL010
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	200 - 600 m/min
Brise-copeaux	AH
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage