


**WN.G 080404, Nuance: PDL010**

## Données de commande

N° commande	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Classe d'article	25E

## Description technique

Application principale	N
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	200 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,5 mm
Brise-copeaux	AH
Type d'outils	Carbure
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	PDL010
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	G
Code ISO plaquette	WNMG 080404

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage