

metabo**Scie circulaire électroportative sans fil, avec batterie LiHD, Type: KS18LTX66****Données de commande**

N° commande	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Scie circulaire électroportative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur chantiers. Compatible avec les rails de guidage.

- **Lampe de travail à LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de coupe.**
- **Plateau en aluminium directement utilisable sur les rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres fabricants.**
- **Coupes à onglets précises et rapide grâce à la fixation aisée d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoires).**
- **Les batteries LiHD hautes performances et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée.**
- **Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire).**
- **Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des copeaux en fonction de la position de travail.**
- **Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale.**
- **Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé.**
- **Robuste et durable grâce au carter de scie en aluminium moulé sous pression.**
- **Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr.**
- **Possibilité d'aspiration par raccordement d'un aspirateur polyvalent.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec 2× batteries LiHD, chargeur rapide, metaBOX, lame de scie circulaire en carbure (18 dents), butée parallèle et clé à six pans.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Nombre de batteries incluses	2
Ø alésage lame de scie	20 mm
Référence fabricant	KS 18 LTX 66 BL
Capacité de la batterie	8 Ah
Profondeur de coupe max. 45°	43 mm
Vitesse de rotation max.	4800 min ⁻¹
Poids, batterie comprise	4,5 kg
Poids sans batterie	3,5 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Metabox
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Ø lame de scie	165 mm
Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe max. 90°	66 mm