

**metabo****Scie circulaire à métaux sans fil, sans batterie, Type: MKS18LTX58****Données de commande**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| N° commande      | 078188 MKS18LTX58 |
| GTIN             | 4061792005570     |
| Classe d'article | 03D               |

**Description****Exécution:**

Scie circulaire électroportative à métaux sans fil puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.

- **Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 s).**
- **Découpe rapide et précise de tuyaux, profilés, conduits, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni bavures.**
- **Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre.**
- **Scie robuste avec capot de protection en aluminium moulé sous pression et plaque de support en acier inoxydable.**
- **Faible poids et design compact et ergonomique.**
- **Regard dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la coupe.**
- **Réglage de la profondeur de coupe progressif et sans outil avec une échelle en mm et en pouces.**
- **Changement de lame de scie aisé grâce au blocage de broche.**
- **Coupes droites précises de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire).**

**Avantage(s):**

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

Sans batterie ni chargeur, avec lame de scie circulaire pour métaux en carbure (40 dents), butée parallèle, clé à six pans et adaptateur de rail de guidage.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ø alésage lame de scie                                  | 20 mm                       |
| Référence fabricant                                     | MKS 18 LTX 58               |
| Poids, batterie comprise                                | 3,7 kg                      |
| Profondeur de coupe max. 90°                            | 58 mm                       |
| Ø lame de scie                                          | 165 mm                      |
| Poids sans batterie                                     | 2,8 kg                      |
| Tension de la batterie                                  | 18 V                        |
| Alimentation électrique                                 | Fonctionnement sur batterie |
| Nombre de batteries incluses                            | 0                           |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V               |
| Type de batterie                                        | Lithium-ion                 |
| Type de produit                                         | Scies                       |