



Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 32mm



Données de commande

N° commande	754890 32
GTIN	4016134010293
Classe d'article	73V

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l'usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre "Ultratec" incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.

Description technique

Matériau manche	Fibres de verre
Longueur totale	320 mm
Série	Ultratec DUO
Matériau insert	Nylon, blanc
Ø tête du maillet	32 mm
Longueur tête avec embouts	108 mm
Dimension tête	31x31 mm
Poids	0,53 kg
anti-rebond	non
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, nylon Diamètre de la tête du maillet
32 mm

754895 32