



Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 35mm



Données de commande

N° commande	754890 35
GTIN	4016134010309
Classe d'article	73V

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l'usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre "Ultratec" incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.

Description technique

Matériau manche	Fibres de verre
Longueur totale	324 mm
Longueur tête avec embouts	114 mm
Série	Ultratec DUO
Dimension tête	34×34 mm
Poids	0,66 kg
Matériau boîtier	Acier pour traitement thermique, trempé par induction
Matériau insert	Nylon, blanc, dur (un côté)
Ø tête du maillet	35 mm
anti-rebond	non

Type de produit

Marteaux

AccessoiresEmbout de rechange, nylon Diamètre de la tête du maillet
35 mm

754895 35