



Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 40mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 754890 40 |
| GTIN | 4016134010316 |
| Classe d'article | 73V |

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l'usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre "Ultratec" incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.

Description technique

| | |
|----------------------------|---|
| Dimension tête | 38x38 mm |
| Matériau manche | Fibres de verre |
| Longueur tête avec embouts | 124 mm |
| Série | Ultratec DUO |
| Poids | 1 kg |
| Matériau insert | Nylon, blanc, dur (un côté) |
| Matériau boîtier | Acier pour traitement thermique, trempé par induction |
| Longueur totale | 357 mm |
| Ø tête du maillet | 40 mm |
| anti-rebond | non |

Type de produit

Marteaux

AccessoiresEmbout de rechange, nylon Diamètre de la tête du maillet
40 mm

754895 40