

AEG

Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS18SBL2-2



Données de commande

N° commande	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

AEG – Perceuse-visseuse sans fil

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.

Moteur **Subcompact** sans charbons, offrant un couple jusqu'à 65 Nm. Réglage du couple sur 24 niveaux.

Exécution - Descriptif:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

Livraison:

Avec 2 x batteries 18 V / 2,0 Ah, chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.

Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Description technique

Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1750 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. dur	65 Nm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Type de moteur	Moteur Subcompact sans charbons
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	1,3 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Référence fabricant	BS 18 SBL2
Emballage	Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type B 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Utilisation type	Strong
Capacité de la batterie	2 Ah
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip