



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 3



Données de commande

N° commande	082000 3
GTIN	4250004100480
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.

- **5 modes d'ultrasons.**
- **Possibilité d'enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.**
- **Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré**

Il n'y a pas de robinet d'arrêt au dos de ce modèle d'appareil.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Référence fabricant	Select 30
Hauteur cuve de nettoyage	95 mm
Tension nominale	220 - 240 V
Longueur panier	195 mm
Longueur appareil	305 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur appareil	170 mm
Largeur panier	105 mm
Puissance de chauffage	200 W
Poids	3,6 kg
Puissance de crête des ultrasons	480 W
Volume	2,7 l
Volume de travail recommandé	1,6 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierSelect 3	082101 3
----------------	----------