



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 6



Données de commande

N° commande	082000 6
GTIN	4250004100503
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.

- **5 modes d'ultrasons.**
- **Possibilité d'enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.**
- **Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Largeur panier	115 mm
Longueur appareil	370 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Hauteur cuve de nettoyage	145 mm
Puissance de crête des ultrasons	600 W
Puissance de chauffage	400 W
Poids	5,2 kg
Référence fabricant	Select 60
Largeur appareil	210 mm
Longueur panier	255 mm
Tension nominale	220 - 240 V
Volume	5,9 l
Volume de travail recommandé	4,3 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierSelect 6	082101 6
----------------	----------