



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 18



Données de commande

N° commande	082000 18
GTIN	4250004100558
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.

- **5 modes d'ultrasons.**
- **Possibilité d'enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.**
- **Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Référence fabricant	Select 180
Puissance de crête des ultrasons	800 W
Largeur appareil	360 mm
Hauteur cuve de nettoyage	195 mm
Longueur appareil	405 mm
Tension nominale	220 - 240 V
Largeur panier	250 mm
Longueur panier	280 mm
Poids	10,2 kg
Puissance de chauffage	800 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Volume	17,8 l
Volume de travail recommandé	14,2 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierSelect 18	082101 18
-----------------	-----------