



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 90



Données de commande

N° commande	082000 90
GTIN	4250004100589
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.

- **5 modes d'ultrasons.**
- **Possibilité d'enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.**
- **Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Largeur panier	460 mm
Longueur appareil	875 mm
Largeur appareil	595 mm
Poids	43,4 kg
Puissance de chauffage	2000 W
Puissance de crête des ultrasons	3840 W
Tension nominale	220 - 240 V
Longueur panier	545 mm
Hauteur cuve de nettoyage	285 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	Select 900
Volume	89 l
Volume de travail recommandé	63,7 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierSelect 90	082101 90
-----------------	-----------